

nVent ERICO Ericontact insticksverktyg, manual



DESIGN

Används för att införa enkla och dubbla nVent ERICO Ericontact skenkontakter

Förpackas i en verktygslåda för säker och behändig hantering

Två MDRL (715215) dornar för 19 mm nVent ERICO Ericontact ingår

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Anbringad kraft	Arbetsstryck	Systemet
HSKE	715345	57kN	630bar	Hydrauliskt huvud med manuellt manövrerad hydraulpump

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Satsen innehåller: (2) dornar för 19 mm nVent ERICO Ericontact skenkontakt, (1) gradningsverktyg, (1) håltolk, (1) metallväska, (1) HSKE-pump ansluten med en hydraulisk högtrycksslang till PSKE-enhet och (1) manuell HSKE.

ERICO ERICONTACT skenkontaktstorlek	Nödvändiga delar	
8 mm	MDRL8ADP (715218) Dornadapter och MDRL8 (715216) Dorn	Beställs separat
13,5 mm	MDRL135ADP (715219) Dornadapter och MDRL135 (715217) Dorn	Beställs separat
19 mm	MDRL (715215) Dorn	Ingår
22 mm	PSKECMB (715596) Plåt till införandehuvud	Beställs separat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE