

nVent ERICO Ericontact enkelskena



nVent ERICO Ericontact-serien av skenkontakter ger en anslutning till skenor av högsta kvalitet med mycket låg kontaktresistans. Kontakterna monteras snabbt och enkelt med hjälp av ett införandeverktyg, oavsett väderförhållanden. Alla komponenter i nVent ERICO Ericontact tillverkas enligt gällande höga standarder och normer. Produkterna i serien nVent ERICO Ericontact är prövade enligt järnvägsbranschens strängaste standardkrav och är en idealisk lösning för mekaniska anslutningar inom signalsystem, jordning eller kraftåterledning.

DESIGN

Enkel installation

Mycket låg kontaktresistans ($< 5 \mu\Omega$)

Uppfyller rekommendationer från AREMA®

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skenans bantjocklek	Typ av järnväg	Borrhålets diameter	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
SK13518	715089	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB	13.5mm	10	55mm
SK1914	715050	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	55mm
SK1914L		14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm

Katalognummer	Artikelnummer	Skenans bantjocklek	Typ av järnväg	Borrhålets diameter	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
SK1914SS	715051	14.0 - 16.9 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50	19mm	12	55mm
SK1912	715045	12.0 - 13.9 mm	AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41	19mm	12	55mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Brickans innerdiameter	Brickans ytterdiameter	Muttermaterial
SK13518	715089	10.5mm	20mm	Elektropläterat stål
SK1914	715050	13mm	24mm	Elektropläterat stål
SK1914L		13mm	24mm	Elektropläterat stål
SK1914SS	715051	13mm	24mm	Rostfritt stål 304
SK1912	715045	13mm	24mm	Rostfritt stål 304

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Satsen innehåller: (1) 304 sexkantsbult i rostfritt stål, (1) nVent ERICO Ericontact 304 SK-bricka, (1) elektrolytiskt tennpläterad kopparsvans, (1) 304 flatbricka i rostfritt stål och (1) 304 sexkantsmutter i rostfritt stål eller (1) elektropläterad stålmutter (beroende på kontakttyp).

Brickan och muttern för SK135165 är integrerade i en del.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE