

nVent ERICO Ericore oterminerad dirigent



DESIGN

Kabel med låg induktans och låg impedans, utformad för att minimera den spänningsuppbyggnad som orsakas av blixtpulser

Flera isolerande lager med ledare reducerar möjligheten för sidoblixtar

Kräver övre och undre avslutningssatser

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Längd	Kapacitans
ERICORE	701875	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Tvärsnitt	Diameter (Ø)	Impedans	Induktans
ERICORE	701875	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Resistans (RDC)	Motstånd (Rimp)	Enhetens vikt
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kontakta nVent ERICO:s teknisksupport eller se installationsanvisningarna för vägledning om vilka maximala längder som är tillåtna.

Induktans och kapacitans är per meter.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE