

nVent ERICO Lay-in Hammerlock jordklämma



nVent ERICO Lay-In Hammerlock ger en lättinstallerad mekanisk anslutning för jordning av ledare till jordspett. Anslutning med låg resistans är möjlig tack vare den smidiga kopparutformningen med hög ledningsförmåga. Att eliminera behovet att mata ledare genom förbindaren gör den enkel att använda. Höga prestanda garanteras under många år framöver, oavsett tuffa miljöer tack vare förbindarens robusta konstruktion.

Installation av nVent ERICO Lay-In Hammerlock är enkel, oavsett om du går in i ett befintligt jordningsnät eller installerar nya ledare på jordspett. Spara tid och pengar på installationer med dina experter på jordning och bindning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Inläggskapaciteten eliminerar behovet av att mata eller kapa ledare under installationen

Kan användas för nya installationer eller för tillägg i befintliga jordningsnät

Irreversibel anslutning med låg resistans och enastående mekanisk styrka

Ger en synlig indikation vid slutförd anslutning

UL 467- och 96-certifierad, lämplig för direkt nedgrävning

Snabb och enkel installation – kräver bara en hammare och ingen särskild utbildning

Tillverkad i USA

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ av jordstång	Material	Jordstångens diameter, faktisk	Ledarstorlek	Direkt begravning	Antal förare
ELHL58C1V	Kopparbunden	Koppar	14.224 mm	#4 Stranded - #2 Stranded, 25 mm ² flertrådig	Ja	1

Katalognummer	Typ av jordstång	Material	Jordstångens diameter, faktisk	Ledarstorlek	Direkt begravning	Antal förare
ELHL58C1K	Kopparbunden	Koppar	14.224 mm	#6 Solid - #4 Solid	Ja	1

Table 2/2

Katalognummer	Längd	Bredd	Enhetens vikt
ELHL58C1V	62.23mm	22.23 mm	0.13 kg
ELHL58C1K	62.23mm	22.23 mm	0.14 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE