


nVent ERICO PermaGround

Kompressionskontakt, C-krusningar



nVent ERICO kompressionskrympanslutning – C-krympverktyg är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. C-krympverktyg används för att koppla ihop två jordledare i ett jordningssystem med ett kompressionsverktyg. C-krympverktyg är tillverkade av höghållfast ledande koppar. Detta säkerställer en anslutning med svagt motstånd som eliminerar effekterna av korrosion, vilket resulterar i lång livslängd för anslutningen. C-krympverktygen är utformade för att passa många olika storlekar och är kompatibla med många olika ledare. För att förhindra oxidering är C-krympverktygens inre yta förfylld med oxidhämmare som bildar en lufttät försegling runt ledarna när anslutningen har slutförts. Detta gör C-krympanslutningen lämplig för en mängd olika tillämpningar. C-krympverktyget är märkt med metriska ledarstorlekar och AWG-ledarstorlekar och kan installeras i alla väderförhållanden.

DESIGN

Kompatibel med en mängd olika ledare tack vare C-krympverktygets konstruktion

Stansdynor kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare

C-krympanslutningen är utformad för att vara mångsidig för många olika tillämpningar och ledarkonfigurationer på arbetsplatsen

Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter

Den applicerade oxidhämmaren innehåller kopparflingor som ger bättre utdragningsstyrka och lägre drifttemperaturer för koppartermineringar

Installationsstansdynor lämnar en prägling på den färdiga anslutningen för positiv inspektion

Testad i enlighet med UL 467- och CSA-certifiering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Typ av förare	Huvud-/driftledningso mråde	Tryck på Ledarområde	Anslutningstyp	Antal krusningar
ULT-1-MM	Koppar	Solid, Strandsatta	4 - 4 mm ²	4 - 4 mm ²	Förare till förare	1


Katalognummer	Material	Typ av förare	Huvud- /driftledningso mråde	Tryck på Ledarområde	Anslutningstyp	Antal krusningar
ULT-2-MM	Koppar	Solid, Strandsatta	10 - 6 mm ²	6 - 6 mm ²	Förare till förare	1
ULT-3-MM	Koppar	Strandsatta	25 - 16 mm ²	10 - 10 mm ²	Förare till förare	1
ULT-4-MM	Koppar	Solid, Strandsatta	25 - 16 mm ²	16 - 16 mm ²	Förare till förare	1
ULT-5-MM	Koppar	Strandsatta	25 - 16 mm ²	25 - 25 mm ²	Förare till förare	1
ULT-7-MM	Koppar	Strandsatta, Strandsatta	35 - 35 mm ²	35 - 35 mm ²	Förare till förare	2
ULT-6-MM	Koppar	Strandsatta	35 - 35 mm ²	25 - 10 mm ²	Förare till förare	2
ULT-8-MM	Koppar	Strandsatta	70 - 50 mm ²	35 - 10 mm ²	Förare till förare	3
ULT-9-MM	Koppar	Solid, Strandsatta	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Förare till förare	1
ULT-11-MM	Koppar	Strandsatta	120 - 95 mm ²	70 - 50 mm ²	Förare till förare	1
ULT-10-MM	Koppar	Solid, Strandsatta	95 - 95 mm ²	25 - 16 mm ²	Förare till förare	1
ULT-12-MM	Koppar	Strandsatta	95 - 95 mm ²	95 - 95 mm ²	Förare till förare	1

Table 2/2

Katalognummer	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Enhetens vikt	Direkt begravning
ULT-1-MM	9.3mm	7.1 mm	8.7 mm	0.002 kg	Ja
ULT-2-MM	12.3mm	9 mm	12.7 mm	0.006 kg	Ja
ULT-3-MM	18.7mm	11.9 mm	15.6 mm	0.015 kg	Ja
ULT-4-MM	19.4mm	11.7 mm	17.8 mm	0.019 kg	Ja
ULT-5-MM	21.1mm	11.9 mm	17.8 mm	0.019 kg	Ja

Katalognummer	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Enhetens vikt	Direkt begravning
ULT-7-MM	26.6mm	15.6 mm	21 mm	0.037 kg	Ja
ULT-6-MM	25.1mm	15.6 mm	21.1 mm	0.039 kg	Ja
ULT-8-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Ja
ULT-9-MM	34.3mm	20.6 mm	23.5 mm	0.07 kg	Ja
ULT-11-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.12 kg	Ja
ULT-10-MM	41.4mm	25.4 mm	27.3 mm	0.14 kg	Ja
ULT-12-MM	40.9mm	25.4 mm	30.5 mm	0.14 kg	Ja

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE