


nVent ERICO PermaGround

Kompressionskontakt, E-krusningar



nVent ERICO kompressionskrämpanslutning – E-krämpverktyg är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. E-krämpverktyg används för att placera två ledare tillsammans med ett kompressionsverktyg i ett jordningssystem, vilket gör dem lämpliga för större ledare. E-krämpverktyg är tillverkade av höghållfast ledande koppar. Detta säkerställer en anslutning med svagt motstånd som eliminerar effekterna av korrosion, vilket resulterar i lång livslängd för anslutningen. För att förhindra oxidering är E-krämpverktygen förfyllda med oxidhämmare som bildar en lufttät försegling runt ledarna när anslutningen har slutförts. Detta gör E-krämpanslutningen lämplig för en mängd olika tillämpningar. E-krämpverktyget är märkt med metriska ledarstorlekar och AWG-ledarstorlekar och kan installeras i alla väderförhållanden.

DESIGN

Robust konstruktion tack vare anslutningsprofilen och tilläggsmassa

Standsdynor kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare

E-krämpanslutningen är utformad för att vara mångsidig för många olika tillämpningar och större ledarkonfigurationer på arbetsplatsen

Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter

Den applicerade oxidhämmaren innehåller kopparflingor som ger bättre utdragningsstyrka och lägre drifttemperaturer för koppartermineringar

Installationsstandsdynor lämnar en prägling på den färdiga anslutningen för positiv inspektion

Testad i enlighet med UL 467- och CSA-certifiering

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Material	Typ av förare	Huvud-/driftledningsområde	Tryck på Ledarområde	Anslutningstyp	Antal krusningar
ELT-2-MM	Koppar	Strandsatta	70 - 50 mm ²	70 - 50 mm ²	Förare till förare	1

Katalognummer	Material	Typ av förare	Huvud-/driftledningso mråde	Tryck på Ledarområde	Anslutningstyp	Antal krusningar
ELT-4-MM	Koppar	Strandsatta	70 - 50 mm ²	35 - 16 mm ²	Förare till förare	1
ELT-1-MM	Koppar	Solid, Strandsatta	35 - 16 mm ²	35 - 16 mm ²	Förare till förare	1
ELT-5-MM	Koppar	Strandsatta	120 - 95 mm ²	70 - 16 mm ²	Förare till förare	1
ELT-3-MM	Koppar	Strandsatta	120 - 95 mm ²	120 - 95 mm ²	Förare till förare	1
ELT-8-MM	Koppar	Strandsatta	240 - 150 mm ²	240 - 150 mm ²	Förare till förare	2
ELT-6-MM	Koppar	Strandsatta	240 - 150 mm ²	120 - 95 mm ²	Förare till förare	2
ELT-7-MM	Koppar	Strandsatta	240 - 150 mm ²	70 - 16 mm ²	Förare till förare	2

Table 2/2

Katalognummer	Die Index	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Enhetens vikt	Direkt begravning
ELT-2-MM	0	38.91mm	19.05 mm	19.05 mm	0.06 kg	Ja
ELT-4-MM	0	35.84mm	18.08 mm	19.05 mm	0.06 kg	Ja
ELT-1-MM	C.	29.72mm	14.73 mm	19.05 mm	0.4 kg	Ja
ELT-5-MM	997	49.99mm	23.42 mm	19.05 mm	0.1 kg	Ja
ELT-3-MM	997	52.4mm	23.77 mm	21.82 mm	0.11 kg	Ja
ELT-8-MM	1011	71.57mm	33.74 mm	22.23 mm	0.22 kg	Ja
ELT-6-MM	1011	67.87mm	33.71 mm	22.23 mm	0.23 kg	Ja
ELT-7-MM	1011	67.87mm	33.66 mm	22.23 mm	0.23 kg	Ja

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE