

nVent ERICO PermaGround vatten och gasrör jordklämma



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Höghållfast kiselbrons

Används för att ansluta kopparledningar till vattenledningsrör, jordningsstänger eller flexibla gasrör (CSST) med sexkantfästen i mässing

Uppfyller kraven i 2009 utgåvan av NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) och NEC® (National Electric Code) för bindning av korrugerade gasledningssystem i rör av rostfritt stål (CSST) till jordningsledning i byggnadens elektriska installation

SH-version för utomhustillämpningar

SPECIFIKATIONER


För utomhusbruk: Nej
Material: Silikonbrons

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Rörstorlek, nominell (Ø)	Rörstorlek, faktisk (Ø)	Sexkantig bredd (W)	Ledarstorlek
---------------	---------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	--------------

CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 Solid - #2 Solid, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	#10 Solid - #2 strängad, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE