

nVent ERICO Rälclips, hammarfäste, ledare parallell utsida



DESIGN

Konstruktion för "Påslagning"

Håller ledningar säkert, minskar underhållet och förbättrar säkerheten längs spåret

Snabb och enkel montering med påslagning

Passar för olika skenprofiler

Kräver ingen borttagning av neutraliseringsmaterialet

Flerlayers patentsökt ytbeläggning ger optimalt korrosionsskydd

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 40 kg till 65 kg T-Rail sektioner


Material: Fjäderstål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Längd (L)	Bredd (W)	Rälsfotens tjocklek (RFT)	Diameter (Ø)
EM58SN4SH	595380	Multi-Layer proprietär beläggning, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	65mm	44 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Slutför	Längd (L)	Bredd (W)	Rälsfotens tjocklek (RFT)	Diameter (Ø)
EM58SN3SH	595330	Multi-Layer proprietär beläggning, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE