

nVent ERICO Rälclips, Hammer-On, vibrationsdämpning



DESIGN

Konstruktion för "Påslagning"

Håller ledningar säkert, minskar underhållet och förbättrar säkerheten längs spåret

Snabb och enkel montering med påslagning

Passar för olika skenprofiler

Vibrationsabsorberande gummidyna förbättrar funktionen på höghastighetsspår

Väderbeständig och vattensäker gummidyna

Kräver ingen borttagning av neutraliseringsmaterialet

Flerlayers patentsökt ytbeläggning ger optimalt korrosionsskydd

SPECIFIKATIONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Typ av järnväg	Längd (L)	Bredd (W)
EM912SN2SHEL	190880	Fjäderstål, NBR Rubber	Multi-Layer proprietär beläggning	40 kg till 65 kg T-Rail sektioner	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Rälsfotens tjocklek (RFT)	Diameter (Ø)
EM912SN2SHEL	190880	12 - 19 mm	13.5 - 155 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE