

Rörkrage



DESIGN

Klämma för förbindning av rör och avgasrör mot åskskyddssystem

Fäster ledning mot horisontell eller vertikal rundad monteringspunkt

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Ledarstorlek	Ytterdiameter (OD)	Bredd (W)
SPC5080S	107000		Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305)	6 mm Solid - 11 mm Solid	50 - 80 mm	40 mm
SPC70120S	107010		Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305)	6 mm Solid - 11 mm Solid	70 - 120 mm	40 mm
SPC5080C	107050	0682632	Koppar	6 mm Solid - 11 mm Solid	50 - 80 mm	40 mm
SPC70120C	107060	0682633	Koppar	6 mm Solid - 11 mm Solid	70 - 120 mm	40 mm
SPC130180C	107070	0682634	Koppar	6 mm Solid - 11 mm Solid	130 - 180 mm	40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetens vikt
---------------	---------------	----------	---------------

SPC5080S	107000		0.15 kg
SPC70120S	107010		0.17 kg
SPC5080C	107050	0682632	0.17 kg
SPC70120C	107060	0682633	0.19 kg
SPC130180C	107070	0682634	0.24 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE