

Bärbar Rail Grinder, två-cykel gasdriven



DESIGN

Stark 39cc tvåtaktsmotor

Huvudströmbrytaren innehåller en basplatta för att skydda motorn från skador

Konstruktion med låg vikt

Antivibrationshandtag som minskar operatörens uttröttnings och hjälper till att ge bra balans vid användning av slipmaskinen

Starkare axel ökar drifttiden

Bättre stabilitet hos slipskivan reducerar vibrationer och slitage vid drift

En enda utrustning för att slipa huvud och nät

Maximal skivhastighet är 6 000 rpm

Justerbart slipskivsskydd roterar 360° och tillåter arbete i trånga utrymmen

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Typ	Enhetens vikt
SBG150WC	715409	Kvarn med förvaringsväska	14.6 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE