

Prefabricerad kabelmontering



Sikker 24 V-drift med lavspenningskabel er av enkelt design og robust konstruksjon for å sikre lang levetid og minimalt med vedlikehold. Den selvregulerende funksjonen gjør det mulig for varmen å variere effekten som følge av endringer i omgivende temperaturer og værforhold. Etter hvert som temperaturen øker, reduserer den selvregulerende kabelen varmeutgangen automatisk, noe som gir pålitelig temperaturbeskyttelse. Selvregulerende kabler sparer energi ved å gi varme når og hvor det er nødvendig over hele kretslengden. Tilgjengelige kabelmonteringer inkluderer 12 m (39,4') av vanlig elektrisk kabel koblet i våre produksjonsanlegg til selvregulerende kabel.

DESIGN

Själrvreglerande uppvärmningsteknik från nVent RAYCHEM

Beröringssker driftstemperatur

Förtillverkad och provad på fabrik

Utvecklad för installation o monteringskanal

Kraftig konstruktion som motstår krävande miljöförhållanden

SPECIFIKATIONER

Slutför: Nickelpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Material	Längd 1	Längd 2	Driftspänning	Temperatur	Antal förare
RHS4TA9CA12	Copper, Fluorpolymer	9 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2
RHS4TA6CA12	Copper, Fluorpolymer	6 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2
RHS4TA7CA12	Copper, Fluorpolymer	7 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2
RHS4TA4CA12	Copper, Fluorpolymer	4 m	12 m	24 V.	80 °C Max	2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Längd 1 avser den självreglerande värmekabelns längd. Längd 2 representerar längden på elkabeln.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE