

Tillfällig bindningsanslutning för skenfot



DESIGN

Kan användas på de flesta vanliga skentyper

Ger temporära signalöverföringar och skenkretsanslutningar med hjälp av kundens egen kabel

Härdade kontaktpunkter på byglar biter genom rost och fjäll

Enkel ledaranslutning; solid eller flätad

Unik design säkrar positiv kontakt och fast grepp

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Material	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Rälskantstjocklek (RFT)	Diameter (Ø)
A140	Stål, Copper	63.5mm	25.4 mm	47.63 mm	15.24 mm Max	4.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Ledarstorlek
A140	#6 fast – 1/0, flertrådig, 10 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE