

Rail bormaskin, fyra-cykel gasdriven



Sortimentet SBM-V med bensindrivna skenmonterade borrar är utformade för smidig, pålitlig och kraftfull borrning. De fungerar med produkter av alla storlekar, från signalströmshål till hål för skenbultar. Det finns ett stort utbud av tillbehör, inklusive fästenheter, borrar, borrar och skenprofiler och specialtillämpningsmallar.

DESIGN

Kompakt och enkel att använda

Tyst fyrtaktsmotor på 0,83 hästkrafter (0,62 kW) med en hastighet på 267 rpm

Konstruktion med låg vikt

Ett sortiment av utbytbara mallar som passar alla vanliga skenprofiler

Använder industristandardborrskärare

Levereras som standard med COOLTANKASSY (715375) kylartank för skenmonterad bormaskin och SBMTOOLSET (715395) verktygssats för bormaskin för räls, för enkelt underhåll

Inkluderar väska av metall

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bränsle	Borrhålets diameter	Bredd	Enhetens vikt
SBMV4	715412	Ingen blandning	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vid beställning av en maskin måste du också beställa en skenprofilmall som är anpassad till rätt profil och borrhålsposition samt en fästenhet som passar för den skentyp och/eller fästmetod som kommer att användas.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE