

Sats för fogbindning för skena, el-kraft, Elförsörjning



nVent ERICO Cadweld fogbindningar är avsedda att svetsas fast på skenprofilhuvudet inom fogskenans gränser. För att säkerställa anslutningens integritet ska fästningen göras med nVent ERICO Cadweld-svetsmaterial.

DESIGN

Erbjuder oföränderlig elektrisk resistens

Överlägset korrosionsmotstånd

Enkel installation, med minimal installerarträning

Enkel och högst portabel installationsutrustning

Kan användas på gamla, slitna eller nya skenor

Mycket Hållbart

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Yta	Typ av bindningsterminal	Ledarstorlek	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)
PBC12W13	Copper, Stål	Bare, Kopparpläterad	C	250 kcmil, linpart	273.1 mm	34.9 mm


Table 2/2

Katalognummer	Diameter (Ø)
PBC12W13	16.6 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Satsen innehåller: (50) bonds, (100) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and instruction prints.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE