

Sats för förbindning av räls, signal, TAB-utförande



nVent ERICO Cadweld fogbindningar är avsedda att svetsas fast på skenprofilhuvudet inom fogskenans gränser. För att säkerställa anslutningens integritet ska fästningen göras med nVent ERICO Cadweld-svetsmaterial.

DESIGN

Erbjuder oföränderlig elektrisk resistens

Överlägset korrosionsmotstånd

Enkel installation, med minimal installerarträning

Enkel och högst portabel installationsutrustning

Kan användas på gamla, slitna eller nya skenor

Mycket Hållbart

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: 85 lb till 141 lb T-Rail sektioner

Slipskivor ingår: Nej

Typ av förbindningsterminal: Fliken

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Ledarstorlek	Bond-längd	Längd 1 (L1)
SB20108	715411	Cadmium Bronze, Koppar	Bare, Konserverad	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm
SB20175		Cadmium Bronze, Koppar	Bare, Konserverad	5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Längd 2 (L2)	Diameter (Ø)
SB20108	715411	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		25.4 mm	7.9 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Satsen innehåller: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE