

Sats för förbindning med räls, signal, XS-stil



nVent ERICO Cadweld fogbindningar är avsedda att svetsas fast på skenprofilhuvudet inom fogskenans gränser. För att säkerställa anslutningens integritet ska fästningen göras med nVent ERICO Cadweld-svetsmaterial.

DESIGN

Erbjuder oföränderlig elektrisk resistens

Överlägset korrosionsmotstånd

XS stilfästens ledaravslutningar är förtennade för att förhindra kontaminering innan installation

Enkel installation, med minimal installerartränning

Enkel och högst portabel installationsutrustning

Kan användas på gamla, slitna eller nya skenor

Mycket Hållbart

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Material	Slutför	Typ av förbindningsterminal	Slipskivor ingår	Ledarstorlek	Bond-längd
SBS24882	Cadmium Bronze, Koppar	Bare, Konserverad	XS	Nej	3/16" Bondstrand	165.1mm

Table 2/2


Katalognummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Diameter (Ø)
SBS24882	111.1 mm	19.05 mm	4.8 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Satsen innehåller: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE