

Profilmall för järnväg



DESIGN

Erbjuder specifik, säker och enkel positionering av hålets höjd på skenprofilen

Universalmallar för skenprofiler kan användas för många skenprofiler

Lämplig för användning med nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC och SBME230VAC skenbormaskiner

Installeras enkelt på skenmonterade bormaskiner

SPECIFIKATIONER

Hålstorlek (HS): 6.5 mm

Diameter (Ø): 54 mm

Material: Stål


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Malltyp	Bredd (W)	Typ av järnväg	Hålhöjd (HH)
RPT115LB	716203	Regelbunden	82.5 mm	115 lb YTA	75.7mm
RPT43KG625	715509	Regelbunden	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT50KG63	715513	Regelbunden	82.5 mm	50 kg	63mm
RPT60KG738	715512	Regelbunden	82.5 mm	60 kg	73.8mm
RPTAS41KG603	715543	Regelbunden	82.5 mm	AS41	60.3mm

Katalognummer	Artikelnummer	Malltyp	Bredd (W)	Typ av järnväg	Hållhöjd (HH)
RPTAS4758		Regelbunden	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS5364		Regelbunden	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS6068		Regelbunden	82.5 mm	AS60	68mm
RPTBH95RBS64	715367	Regelbunden	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Regelbunden	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Regelbunden	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	Regelbunden	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Regelbunden	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTEB50T675	715364	Regelbunden	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Regelbunden	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	Regelbunden	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Regelbunden	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Regelbunden	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Regelbunden	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Regelbunden	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Regelbunden	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Regelbunden	82.5 mm	RP42	60.5mm
RPTRP54		Regelbunden	82.5 mm	RP54	70mm

Katalognummer	Artikelnummer	Malltyp	Bredd (W)	Typ av järnväg	Hålhöjd (HH)
RPTS41595	715540	Regelbunden	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Regelbunden	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		Regelbunden	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUNI	715365	Universell	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	Universell	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Universell	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC60CN	715558	Regelbunden	82.5 mm	VRC60	79mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE