


Jordningsklämma för armeringsjärn, parallell



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Universell användning för armeringsjärn, stänger eller rör

Inläggningsfunktion ger mindre installationstid

Konstruktion i bronslegering med skruvar i rostfritt stål 304

Godkänd för direkt nedsänkning i mark och betong

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Anslutningstyp	Ledarstorlek	Jordstångens diameter, faktisk (Ø)	Vattenrörens storlek (Ø)
EK16	710355	Brons, Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	Parallell	#10 Solid - #2 Solid, 5,5 mm ² fåtrådig - 25 mm ² fåtrådig	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada
---------------	---------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------

EK16	710355	12 - 25 mm	#4 – #8	10 M–25 M.
------	--------	------------	---------	------------

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE