

Jordningsklämma för armeringsjärn, vinkelrät



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Universell användning för armeringsjärn, stänger eller rör

Inläggningsfunktion ger mindre installationstid

Konstruktion i bronslegering med skruvar i rostfritt stål 304

Godkänd för direkt nedsänkning i mark och betong

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Anslutningstyp	Ledarstorlek	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Vattenrörsstorlek (Ø)
EK17	710365	Bronze, Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)	Vinkelrät	#10 fast – #2 fast, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada
---------------	---------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------

EK17	710365	12 - 25 mm	#4 – #8	10M – 25M
------	--------	------------	---------	-----------

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE