

RTBN Rail Transient Barrier ersättningsmodul



DESIGN

Utbytesmodul för RTBN övergångsbarrirär för skena i enheter för överspänningsskydd

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	RTBN12M	RTBN30M	RTBN50M	RTBN130M
Nominell systemspänning (UN)	12 V DC 9 V AC	30 V DC 21 V AC	50 V DC 35 V AC	130 V DC 110 V AC
Färg	Röd	Svart	Lila	Gul

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE