

SB/SBL skenmonterat borrsår med ihålig kärna



DESIGN

Utformad för användning vid höghastighetsborrning

Klarar ungefär 40 användningar

Kan omslipas för fortsatt användning

Speciellt utvecklad för skenstål

3/4" (19 mm) Weldon skaft

Möjliggör korta bortider

Hög slitstyrka ger lång livslängd

SPECIFIKATIONER

Material: Snabbstål


Yta: TIALN-beläggning

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Borrdiameter (Ø)	Längd (L)
DHC18	716492	18 mm	63mm
DHC19	716493	19 mm	63mm
DHC23	716494	23 mm	63mm

Katalognummer	Artikelnummer	Borrdiameter (Ø)	Längd (L)
DHC25	716495	25 mm	63mm
DHC27	716496	27 mm	63mm
DHC35	716497	35 mm	63mm
DHC36	716498	36 mm	63mm
DSB1670	715251	16 mm	70mm
DSB1770	715252	17 mm	70mm
DSBL1690	716301	16 mm	90mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE