

Ersättningsmodul för överspänningsskydd för din-skena



CERTIFIERINGAR



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	SGT150M	SGT240M
Nominell urladdningsström (tum), IEC	50kA 8/20 μ s	40kA 8/20 μ s
Maximal urladdningsström (Imax), IEC	100kA 8/20 μ s	65kA 8/20 μ s
Nominell urladdningsström (tum), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Impulsström (Iimp)	50kA 10/350 μ s	
Frekvens	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperatur	-40 to 85 °C	-35 to 85 °C
Kapslingsmaterial	UL® 94V-0 termoplast	UL® 94V-0 termoplast

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE