

Special bandarbete komplett svetsare, kraft



DESIGN

Utformad förbindningskonstruktioner i kraftförbindningstillämpningar

Avsedda för användning med fabriksformade terminaler

Finns för orientering antingen till höger eller till vänster

SPECIFIKATIONER

Typ av järnväg: Profiler för kranskenor

Typ av förbindningsterminal: J.

Table 1/1

Katalognummer	Material	Ledarstorlek	Ledarens ytterdiameter, nominell	Svetstyp	Orientering	Handtagets längd
PBJT503RH	Stål, Graphite	2/0 koncentriska	10.62mm	T5	Höger hand.	502mm
PBJT503LH	Stål, Graphite	2/0 koncentriska	10.62mm	T5	Vänster hand.	502mm
PBJT52WRH	Graphite, Stål	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Höger hand.	502mm
PBJT52WLH	Stål, Graphite	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Vänster hand.	502mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE