

Komplett svets för speciella spårarbeten, signal



DESIGN

Formar utformade för ledningsanslutningar till korsningssektioner och vid speciella spårarbeten

Avsedd för icke lastbärande skena

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Rälstyp: Manganväxelskorning

Table 1/1

Katalognummer	Material	Typ av bindningsterminal	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Handtagslängd
SBTBTB4B	Graphite, Stål	3/4-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, Stål	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, Stål	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, Stål	1-tums flik	3/16-tums bindande tråd	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4E	Graphite, Stål	1-tums flik	5/16-tums bindande tråd	7.94mm	TB4	381mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE