


# SRG-anslutning



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Medger snabb, enkel och ekonomisk fältanslutning av jordnings- och förbindningstrådar

Kraftiga klämmor med tillbehör i rostfritt stål är lämpliga för direkt nedsänkning


Rymmer ytterligare kabeländar som kan användas för anslutning till byggnadsstål och utrustning

Kan kombineras med universalpelarklämma för förbindning av olika pelardimensioner för nätförbindning

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material                                  | Ledarstorlek                               |
|---------------|---------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SRGC46        | 167905        | 0682694  | Bronze, Rostfritt stål<br>304 (en 1,4301) | #6 Solid - #4 strängad,<br>16 mm² Stranded |



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte