

Stansat limkabelfäste



DESIGN

Platt kabelhållare som används med varmt harts, takmassa eller kommersiellt lim på membranytor eller andra platser där hål inte kan tas för infästning av kabel

Krympkabelfäste


SPECIFIKATIONER

Ledarstorlek, UL: Klass 1 – klass 2 (4/0 max.)

Table 1/1

Katalognummer	Material	Djup (D)	Bredd (W)	Enhetsvikt
LPA810	Aluminium	61.98mm	74.42 mm	0.02 kg
LPC810	Koppar	61.98mm	74.42 mm	0.03 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE