


Stansad bultad parallellkabelanslutning



CERTIFIERINGAR



DESIGN

För positiv bultspänningskabelbygling

Listad i UL® 96

SPECIFIKATIONER

Ledarstorlek, UL: Klass 1 - klass 2 (4/0 max.)


Table 1/1

Katalognummer	Material	Yta	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	Enhetsvikt
LPA502	Aluminium		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.04 kg
LPC502L	Koppar	Konserverad	38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg
LPC502	Koppar		38.1mm	38.1 mm	45.2 mm	0.09 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stainless steel separator included with LPC502A for bi-metallic applications.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE