

Statisk jordningsklämma för trummor



DESIGN

Utformad speciellt för jordning eller bindning av små behållare, tunnor, backar, maskiner eller personal på ytor som innehåller brännbara vätskor eller damm

Klämma av tångtyp med formgjuten aluminiumkropp med två spetsar av rostfritt stål och en rejäl 55 lbs (25 kg) fjäderkompression

Utformningen möjliggör för klämman att gå genom flera lager av färg eller korrosion så att ordentlig kontakt erhålls mot rent material

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Käftöppning	Halsdjup	Sele ingår
B2610A	165410	Aluminum, Rostfritt stål 416 (en 1,4005)	25.4 mm Max	25.4mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE