

Överslagsräknare, mekanisk display




DESIGN

Ger en icke-återställbar registrering av antalet avledda överslag

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	TDSSC
Artikelnummer	701250
E-nummer	3860967
Gränsvärde för frånslag	300
Anslutning, solid	1 - 6 mm ²
Anslutning, flertrådig	1 - 6 mm ²
Skåpmaterial	UL® 94V-0, termoplast
Kapslingsklass	IP 20 NEMA®-1
Montage	35 mm, tophat, DIN-skena
Temperatur	-35 to 55 °C
Modulbredd	2 M
Djup (D)	68mm
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	36 mm
Enhetsvikt	0.2 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE