

Bandlebare



DESIGN

Lägre impedans än för rundledare av motsvarande storlek

Används för blixtskyddssystems nedledare eller jordningsapplikationer

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)
FAT-253-50	710740	Aluminium	Nakna	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Koppar	Nakna	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Koppar	Konserverad	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Koppar	Konserverad	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Koppar	Nakna	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Koppar	Konserverad	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Koppar	Nakna	25 mm	3 mm	25m

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Längd (L)
TCECT25250	197661	Koppar	Konserverad	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Koppar	Konserverad	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Koppar	Konserverad	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Stål	Varmförzinkad	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Rostfritt stål 316L (en 1,4404)	Nakna	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Rostfritt stål 316L (en 1,4404)	Nakna	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSSP303550	197675	Rostfritt stål 304 (en 1,4301)	Nakna	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Koppar	Nakna	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Koppar	Konserverad	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Koppar	Nakna	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt	Överensstämmer med.
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt	Överensstämmer med.
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kundanpassade längder finns tillgängliga för en tilläggskostnad.

Unit weight is per meter (3,28').

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE