

Huvudjordsamlingsskena för telekom



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller TIA-607-C och efterlever rekommendationerna i BICSI®

Förenlig med NEMA®-standarder

Accepterar två håls kabelskor med 5/16" eller 7/16" bulthål (hårdvara ingår ej)

Splitssatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan

SPECIFIKATIONER

Tjocklek (T): 6.35 mm

Bredd (W): 101.6 mm

Material: Koppar

Table 1/2


Katalognumme r	Tennplätering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1, antal par	Hålstorlek 2, antal par	A
TMGBA12L15P	Nej	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm

Katalognummer	Tennplättering	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Hålstorlek 1, antal par	Hålstorlek 2, antal par	A
TMGBA12L15PT	Ja	305 mm	229 mm	15	3	25.4 mm
TMGBA20L27P	Nej	508 mm	229 mm	27	3	25.4 mm
TMGBA24L33PT	Ja	610 mm	457 mm	33	5	25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	B	C	D
TMGBA12L15P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA12L15PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA20L27P	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm
TMGBA24L33PT	28.6 mm	15.9 mm	15.9 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE