

Ficklampshuvud



DESIGN

Självtändande propanbrännarhuvud

Lågan tänds omedelbart vid tryckning på knappen, och släcks när knappen släpps

Ingen justering av lågan

Brännarspetsen förblir kall under normal användning

Fungerar liggande på sida eller upp och ner

Motstår vindstyrka på 60 MPH (96 KPH) utan att blåsas ut

Passar till alla 14,1 och 16,4 ounce (400 och 465 gram) propanbehållare av standardtyp

SPECIFIKATIONER

Katalognummer

T111

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE