

Universal ledningsklämma med inbyggt ankare



DESIGN

Inbyggt ankare ingår för vertikal montering

Fäster cirkulära eller bandformiga ledningar

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Ledarstorlek	Bandstorlek	Diameter (Ø)
SFTP23N	107660	0682637	Nylon	6 mm Solid - 11 mm Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	8 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W)	A.
SFTP23N	107660	0682637	20 mm	56mm	51 mm	36 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Enhetens vikt
SFTP23N	107660	0682637	0.02 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE