

Universell ledningsklämma med glidskena



DESIGN

Skjuts in under pannan och fästs mekaniskt

Fäster cirkulära eller bandformiga ledningar

SPECIFIKATIONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Ledarstorlek	Bandstorlek	Längd (L)	Bredd (W)
R6SFT40	104980	Rostfritt stål 18-8 (en 1,4305), Nylon	6 mm Solid - 11 mm Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	210mm	25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Hålstorlek (HS)	A.	Enhetens vikt
R6SFT40	104980	5 mm	18 mm Max	0.08 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE