

Universell jordstångsklämma, stång till ledare, brons




nVent ERICO Universal eikenøttklammeoppstilling er en kostnadseffektiv og pålitelig måte å koble jordstang til ledere gjennom hele jordings- og bindingssystemet. Klammen er egnet for installasjon både over og under bakken, og strammer komponentene sammen med verktøy som er tilgjengelige på alle arbeidsplasser.

Nu tilgjengelig i den mest etterfrågte universella storleken, så du kan ta med dig mindre på jobbet och få mer gjort.

Når du velger din foredragna anslutningsmetode, kontakta vårt team med eventuelle tekniske spørsmål eller tekniske behov.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För användning med kopparförbundna jordningsstänger

Delar som är UL 467-registrerade är lämpliga för direkt nedsänkning i mark eller betong

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Ledarstorlek
CP34	158175	0632357	Silikonbrons	1/2" - 3/4"	12.5 - 17.3 mm	#10 Solid - 1/0 strängad, 6 mm ² Solid - 50 mm ² Stranded

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Armeringsstorlek, Kanada	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Nyckelstorlek

CP34	158175	0632357	10M.	12 mm	#4	1/2 tum
------	--------	---------	------	-------	----	---------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Uppfyller	Vridmoment (TQ)
CP34	158175	0632357	IEC® EN 62561-1	16.9 N·m

DIAGRAMS



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE