

Universal Transient Barrier, dubbla par enkel ström



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kompakt konstruerad transientbarriär för skydd av lågspänningskretsar och omvandlare

Separat enhet med plugg och bas medger snabbt utbyte av modul

Flerstegsskydd och bra överspänningsskydd bidrar till att lägsta möjliga resterande överslagsspänningar når känslig utrustning

Normala och separata skyddslägen skyddar mot båda överslagstillstånden

Utformad för kompakt skydd av signal och kraftförsörjning i en kompakt kapsling

SPECIFIKATIONER


Katalognummer	UTB30DPS
Artikelnummer	702892
Nominell systemspänning (UN)	24–48 V AC 12 - 60 VDC
Maximal kontinuerlig driftspänning (UC)	48 VAC 60 V DC

Katalognummer	UTB30DPS
Nominell belastningsström (IL)	5A
Frekvens	0 - 60 Hz
Slingresistans	0 Ω
Max urladdningsström (I _{max}), per läge	15kA 8/20 μs
Skyddslägen	Common Differential
Teknik	Gas Discharge Tube (GDT) Metal Oxide Varistor (MOV) KiselAvalanche-diod (SAD)
Spänningsskyddsnivå (upp), L-L	220 V vid 3 Ka
Anslutning, flertrådig	1 - 4 mm ²
Montering	35 mm topphatt din-skena
Temperatur	-20 to 65 °C
Kapslingsmaterial	UL® 94V-0 termoplast
Kapslingens klassning	IP 20 NEMA®-1
Djup (D)	85mm
Höjd (H)	90 mm
Bredd (W)	12 mm
Enhetens vikt	0.09 kg
Certifieringsdetaljer	UL® 497B.
Överensstämmer med.	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Kategori A, Kategori B, Kategori C.
Utbytesmodul	UTB30DPSM

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

De elektriska data som visas gäller specifikt för produktens strömförsörjning (PS).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE