


ABS Justerbar isolatormodul för samlingsskena



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Slutför:	Elektro galvaniserad
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämmer med.	Typisk märkström för tillämpning	Samlingsskenor per fas	Samlingsskenans tjocklek
---------------	---------------	----------	---------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------

ABS1-5MOD	560860	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A Max	1	5 mm
ABS4-5MOD	560870	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A Max	1 - 4	5 mm
ABS1-10MOD	560880	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A Max	1	10 mm
ABS2-10MOD	560890	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A Max	1 - 2	10 mm
ABS3-10MOD	560900	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Stål 304 (EN 1.4301)	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A Max	1 - 3	10 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Samlingsskenans bredd	Bredd (W)	Djup (D)	Enhetens vikt
ABS1-5MOD	560860	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	50 - 125 mm	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	50 - 125 mm	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	50 - 125 mm	124 mm	67mm	0.81 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE