

Justerbar platt stödisolator för samlingsskenor



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

Use with Adjustable Flat Busbar Support Rail to create custom busbar supports

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Max. arbetsspänning, IEC (UI)	Arbetstemperatur	Överensstämmer med.	Brandklass
SIALP-B	504991	Glasfiberförstärkt polyamid	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek	Höjd (H)	A.	Enhetens vikt
SIALP-B	504991	30 - 125 mm	5 - 10 mm	70 mm	34 mm	0.26 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE