

BD krimp- och borrarverktyg



CERTIFIERINGAR



DESIGN

For crimping and drilling of braid terminals

Use with FRCB Flat Braid in Coil, Plain Copper and FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper

Includes guide and drill bit

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Tvärsnitt	Borrkronans diameter	Skruvdiameter	Enhetens vikt
BD16-8	558640	16mm ²	8.5 mm	8	0.65 kg
BD16	558610	16mm ²	6.5 mm	6	0.65 kg
BD25	558620	25mm ²	11 mm	10	0.68 kg
BD50	558630	50mm ²	12.5 mm	12	0.71 kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE