


BD tvåpoligt fördelningsblock, 100/125 A.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

Halogenfri

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Input separated from outputs

Wiring with or without terminal

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	BD-100-125A	BD-100-125AL
Artikelnummer	563800	563810


Katalognummer	BD-100-125A	BD-100-125AL
Max. strömstyrka, IEC	125A	125A
Kortfristig resistansström (I _{cw}) 1s.	4.5kA	4.5kA
Kortslutningsström (IPK)	30kA	25kA
Max. arbetsspänning, IEC (UI)	690V	690V
Antal anslutningar på ledningssidan	1	1
Line Side kompakt tvinnad trådstorlek	10–35 mm ²	10–35 mm ²
Kabelstorlek på ledningssidan - hylsa	10 - 35 mm ²	10 - 35 mm ²
Antal anslutningar på lastsidan	6	14
Lastsidan kompakt tvinnad trådstorlek	(5) 2,5–6 mm ² (1) 10 - 25 mm ²	(11) 2,5 - 6 mm ² (3) 10–25 mm ²
Kabelstorlek på lastsidan - hylsa	(5) 1,5–6 mm ² (1) 6 – 16 mm ²	(11) 1,5 – 6 mm ² (3) 6–16 mm ²
Djup (D)	50mm	50mm
Höjd (H)	50 mm	50 mm
Bredd (W)	94 mm	162 mm
Enhetens vikt	0.16 kg	0.27 kg
Brandklass	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Överensstämmer med.	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Line side and load side number of connections are per pole.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0.94	0.88	0.82	0.75	0.67	0.58	0.47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE