

BJ Round Braid with Crimped Lugs



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Allows for bending very close to the contact area

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar
Yta: Förtentat
Arbets temperatur: 105 °C Max

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Märkström	Tvärsnitt	Längd (L)	Kabeldiameter	Hålstorlek (HS)
BJ10-300S	556920	75A	10mm ²	300mm	0.15mm	6.5 mm
BJ6-150S	556900	45A	6mm ²	150mm	0.15mm	6.5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Märkström	Tvärsnitt	Längd (L)	Kabeldiameter	Hålstorlek (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm ²	200mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg
BJ6-200S	556910	0.01 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE