

BS-125A fyrpolig isolerande stöd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Clips on to DIN rail using DR-CLIP or mounts with screws

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Max. arbetsspänning, IEC (UI)	Arbetsstemperatur	Typisk märkström för tillämpning
BS-125A	551311	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektro galvaniserad	1000, 1500	-40 to 130 °C	125 - 160 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Överensstämmer med.	Brandklass	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek	Djup (D)
BS-125A	551311	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	117.5mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Skruvdiameter (Sc)	Enhetens vikt
BS-125A	551311	126 mm	5	0.1 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE