

BS-250A fyrpolig isolerande stöd



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Uppfyller RoHS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Mounts with screws

Protection screen can be fixed using spacers

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Slutför	Max. arbetsspänning, IEC (UI)	Arbetstemperatur	Typisk märkström för tillämpning
BS-250A	551300	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elektrogalvaniserad	630, 630	-40 to 130 °C	160 - 250 A

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Överensstämmer med.	Brandklass	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek	Djup (D)
---------------	---------------	---------------------	------------	-----------------------	--------------------------	----------

BS-250A	551300	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 20 mm	5 mm	45mm
---------	--------	--	-----------	------------	------	------


Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	A.	Skruvdiameter (Sc)	Enhetens vikt
BS-250A	551300	150 mm	130 mm	6	0.05 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE