


Stödsats för samlingsskenor för HYTTER



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Uppfyller RoHS

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Typisk märkström för tillämpning:	400 - 4500 A
Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Slutför:	Elektro galvaniserad
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämm er med.	Samlingsskeno r per fas	Samlingsskena ns bredd	Samlingsskena ns tjocklek
---------------	---------------	----------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN- 400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS2-10TN- 600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stål	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/3


Katalognummer	Artikelnummer	Djup (D)	Bredd (W)	A.	B.	C.
CABS4-5TN-400	549310	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS4-5TN-600	549260	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm
CABS2-10TN- 400	549320	39mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm
CABS2-10TN- 600	549270	39mm	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt
CABS4-5TN-400	549310	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	0.77 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetens vikt
CABS2-10TN-600	549270	0.81 kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE