


HYTTMODULSATS med neutral



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Uppfyller RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Typisk märkström för tillämpning:	400 - 4500 A
Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Slutför:	Elektro galvaniserad
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbets temperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämmer med.	Samlingsskenor per fas	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek
---------------	---------------	----------	---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

CABS4-5TN-MOD	549340	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	Stål, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Djup (D)	Bredd (W)	Enhetens vikt
CABS4-5TN-MOD	549340	39mm	75 mm	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	39mm	75 mm	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	39mm	100 mm	0.58 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte