


CB anslutningsstång



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Snabb och enkel montering

Uppfyller RoHS

Ideal for solar applications

Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar

High fill ratio allows output connection with or without terminal

SPECIFIKATIONER


Material: Aluminium

Slutför: Konserverad

Katalognummer	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
Artikelnummer	553152	553153	553151
Max. strömstyrka, IEC	450A	640A	1020A

Katalognummer	CB14X10AL	CB20X10AL	CB32X10AL
Antal anslutningar	14	20	32
Ledarstorlek, IEC	(14) 1,5 - 6 mm ² flertrådig	(20) 1,5 - 6 mm ² flertrådig	(32) 1,5 - 6 mm ² flertrådig
Ledningshylsa, storlek, IEC	(14) 2,5-6 mm ²	(20) 2,5-6 mm ²	(32) 2,5-6 mm ²
Ledarstorlek, UL	(14) #14 - #6 Solid (14) #16 - #6 Stranded	(20) #14 - #6 Solid (20) #16 - #6 Stranded	(32) #14 - #6 Solid (32) #16 - #6 Stranded
Djup (D)	22mm	22mm	22mm
Höjd (H)	72 mm	72 mm	72 mm
Bredd (W)	61.5 mm	88 mm	141.5 mm
Tjocklek (T)	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Hålstorlek 1 (HS1)	6.6 mm	6.6 mm	6.6 mm
Hålstorlek 2 (HS2)			13.5 mm
A.	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
B.	31.75 mm	31.75 mm	31.75 mm
C.	36 mm	62.75 mm	122.5 mm
E			44.5 mm
Vridmoment (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Enhetens vikt	0.07 kg	0.1 kg	0.16 kg
Överensstämmer med.	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1	IEC® 60947-1 IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE