

Kompakt samlingsskena med neutralkrets



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Halogenfri

Uppfyller RoHS

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

SPECIFIKATIONER

Samlingsskenans bredd:	25 - 80 mm
Typisk märkström för tillämpning:	250 - 1600 A
Max. arbetsspänning, IEC (UI):	1000;1500
Brandklass:	UL® 94V-0
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Överensstämm er med.	Samlingsskeno r per fas	Samlingsskena ns tjocklek	Bredd (W)
---------------	---------------	----------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------

CBS-B2-5TN	551151	Aluminum, Glasfiberförstärkt polyamid	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1 - 2	5 mm	338 - 390 mm
CBS-B1-10TN	551181	Aluminum, Glasfiberförstärkt polyamid	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1	10 mm	338 - 390 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	C.	D.	X
CBS-B2-5TN	551151	290 mm	65 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm
CBS-B1-10TN	551181	290 mm	60 mm	325 - 377 mm	65 mm	6.5 x 23 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE