

Frånkopplingsbart PENNSYSTEM



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Dedicated product allowing separation from PEN to PE+N

Unique solution for TN-C/TN-S networks

Safe disconnectable system

Clear identification

Prevents measurement errors

Avoid reconnection errors

Screen stickers included in 12 languages

SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Överensstämmer med.	Max. strömstyrka, IEC	Gångstorlek (TS)	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek
PEN-D100	568805	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	250A	M8	20 mm	5 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Överensstämmer med.	Max. strömstyrka, IEC	Gångstorlek (TS)	Samlingsskenans bredd	Samlingsskenans tjocklek
PEN-D75	568800	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	125A	M6	15 mm	5 mm
PEN-D300	568810	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	630A	M10	30 mm	10 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Djup (D)	Höjd (H)	Bredd (W)	A.	B.
PEN-D100	568805	68.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	68.2mm	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	78.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE