

EB-2X130 jordning och neutral samlingskena



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kapas till längd efter behov

Snabb och enkel montering

Uppfyller RoHS

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Support bracket available for attaching busbar to DIN rail

Nickel plating is corrosion resistant

Rigid bar

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	EB2X130
Artikelnummer	568674
Material	Mässing

Katalognummer	EB2X130
Slutför	Nickelpläterad
Antal anslutningar	260
Ledarstorlek, IEC	1,5 - 25 mm ² flertrådig
Max. strömstyrka	200A
Tvärsnitt	225mm ²
Djup (D)	15mm
Höjd (H)	15 mm
Bredd (W)	1000 mm
Hålstorlek (HS)	6.5 mm
Gångstorlek (TS)	M5
A.	7 mm
Vridmoment (TQ)	2 N·m
Enhetens vikt	1.59 kg
Överensstämmer med.	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE